

Garant**Konekierretappi läpirei'ille + alkureikäkierukkaporat, Metrisille kierteille:
M3-12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	146450 M3-12
GTIN	4045197085115
Tuoteluokka	11K

Kuvaus**Malli:**

Työkalut nousevat kotelo avattaessa pystyyn ja ovat helposti otettavissa.

Koottu konekierretapeista M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 ja alkureikäkierukkaporasarjoista koko 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Sisältö:

à 1 konekierretappi M 3– M10 nro 131150; 1 konekierretappi M12 nro 131200 ja kierukkapora nro 114150

Tekninen kuvaus

metrisille kierteille	M3 – M12
Kierretyyppi	M
Kylkikulma	60 astetta
Standardi	DIN 376
Standardi	DIN 371

Tuotetyyppi	Kierretappi
-------------	-------------

Tarvikkeet

Kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 6,8	114150 6,8
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 3,3	114150 3,3
KonekierretappiMuoto B DIN 371 M M4	131150 M4
KonekierretappiMuoto B DIN 371 M M3	131150 M3
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 10,2	114150 10,2
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 4,2	114150 4,2
KonekierretappiMuoto B DIN 371 M M5	131150 M5
KonekierretappiMuoto B DIN 371 M M10	131150 M10
KonekierretappiMuoto B DIN 371 M M6	131150 M6
KonekierretappiMuoto B DIN 376 M M12	131200 M12
Työkalunpidin, räikkä Kokonaispituus 85 mm	148700 85
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 2,5	114150 2,5
KonekierretappiMuoto B DIN 371 M M8	131150 M8
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 8,5	114150 8,5
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 5	114150 5
Kotelo, tyhjä Tyyppi 4	146960 4