

Garant**Konekierretappi läpirei'ille + alkureikäkierukkaporat, Metrisille kierteille:
M3-12****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 146650 M3-12 |
| GTIN | 4045197085139 |
| Tuoteluokka | 11K |

Kuvaus**Malli:**

Työkalut nousevat koteloä avattaessa pystyyn ja ovat helposti otettavissa.

Koottu konekierretapeista M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 ja alkureikäkierukkaporasarjoista koko 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Sisältö:

à 1 konekierretappi M3 – M12 nro 132150 ja kierukkapora nro 114400

Tekninen kuvaus

| | |
|-----------------------|------------|
| metrisille kierteille | M3 – M12 |
| Kierretyyppi | M |
| Kylkikulma | 60 astetta |
| Standardi | DIN 371 |
| Standardi | DIN 376 |
| Värirenkas | sininen |

| Tuotetyyppi | Kierretappi |
|-------------|-------------|
|-------------|-------------|

Tarvikkeet

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| KonekierretappiMuoto B M M12 | 132150 M12 |
| Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 8,5 mm | 114400 8,5 |
| Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 2,5 mm | 114400 2,5 |
| KonekierretappiMuoto B M M6 | 132150 M6 |
| Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 3,3 mm | 114400 3,3 |
| KonekierretappiMuoto B M M10 | 132150 M10 |
| KonekierretappiMuoto B M M3 | 132150 M3 |
| Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 5 mm | 114400 5 |
| KonekierretappiMuoto B M M5 | 132150 M5 |
| Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 6,8 mm | 114400 6,8 |
| Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 10,2 mm | 114400 10,2 |
| KonekierretappiMuoto B M M4 | 132150 M4 |
| Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 4,2 mm | 114400 4,2 |
| KonekierretappiMuoto B M M8 | 132150 M8 |
| Kotelo, tyhjä Tyyppi 4 | 146960 4 |