



Konekierretappi läpirei'ille + alkureikäkierukkaporat, Metrisille kierteille: M3-12



Tilaustiedot

Tilausnumero	146725 M3-12
GTIN	4045197649713
Tuoteluokka	12K

Kuvaus

Malli:

Työkalut nousevat koteloä avattaessa pystyyn ja ovat helposti otettavissa.

Koottu konekierretapeista M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 ja alkureikäkierukkaporasarjoista koko 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Sisältö:

à 1 konekierretappi M3 – M12 nro 132645 ja kierukkapora nro 114405

Tekninen kuvaus

metrisille kierteille	M3 – M12
Kierretyyppi	M
Kylkikulma	60 astetta
Standardi	DIN 371
Standardi	DIN 376
Värirengas	vihreä

Tuotetyyppi

Kierretappi

Tarvikkeet

Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 4,2 mm	114405 4,2
KonekierretappiHSS-E M M8	132645 M8
Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 10,2 mm	114405 10,2
Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 5 mm	114405 5
KonekierretappiHSS-E M M4	132645 M4
Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 6,8 mm	114405 6,8
Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 8,5 mm	114405 8,5
KonekierretappiHSS-E M M3	132645 M3
KonekierretappiHSS-E M M12	132645 M12
KonekierretappiHSS-E M M6	132645 M6
Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 3,3 mm	114405 3,3
KonekierretappiHSS-E M M5	132645 M5
KonekierretappiHSS-E M M10	132645 M10
Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 2,5 mm	114405 2,5
Kotelo, tyhjä Tyyppi 4	146961 4