

**Garant****Konekierretappi pohjarei'ille + alkureikäkierukkaporat, Metrisille kierteille:  
M3-12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	146750 M3-12
GTIN	4045197085153
Tuoteluokka	11K

**Kuvaus****Malli:**

Työkalut nousevat kotelo avattaessa pystyyn ja ovat helposti otettavissa.

Koottu konekierretapeista M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 ja alkureikäkierukkaporasarjoista koko 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

**Sisältö:**

à 1 konekierretappi M3 – M12 nro 134851 ja kierukkapora nro 114150

**Tekninen kuvaus**

metrisille kierteille	M3 – M12
Kierretyyppi	M
Kylkikulma	60 astetta
Standardi	DIN 376
Standardi	DIN 371
Värirenas	ilman

Tuotetyyppi	Kierretappi
-------------	-------------

## Tarvikkeet

Kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 2,5	114150 2,5
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 10,2	114150 10,2
Konekierretappi M M4	134851 M4
Konekierretappi M M10	134851 M10
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 4,2	114150 4,2
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 8,5	114150 8,5
Konekierretappi M M5	134851 M5
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 3,3	114150 3,3
Konekierretappi M M6	134851 M6
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 5	114150 5
Konekierretappi M M3	134851 M3
Konekierretappi M M12	134851 M12
Konekierretappi M M8	134851 M8
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 6,8	114150 6,8
Kotelo, tyhjä Tyyppi 4	146960 4