

**Garant****Käsikierretappisarja, pinnoittamaton, UNC: 8-32****Tilastiedot**

Tilausnumero	130700 8-32
GTIN	4045197068019
Tuoteluokka	11G

**Kuvaus****Malli:**

2-osainen sarja, **koostuu ykkös- ja viimeistelytapista.**

**Käyttö:**

**UNC-yhtenäiskarkeakierteelle, ASME – B1.1.**

Kierretyyppi: UNC

Lastuava aine: HSS

Standardi: DIN 351

Kierrettä/ tuuma: 32

Kierteen Ø: 4,16 mm

Kokonaispituus L: 45 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 4,5 mm

Varren nelikulmio □: 3,4 mm

Alkureiän Ø: 3,5 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierteen Ø	4,16 mm
Kierrettä/ tuuma	32
Kierteennousu	0,794 mm
Alkureiän Ø	3,5 mm
Standardi	DIN 351
Lastuava aine	HSS

varren $\varnothing D_s$	4,5 mm
Kokonaispituus L	45 mm
Varren nelikulmio $\square$	3,4 mm
Kierteen syvyys	8,34 mm
Kierretyyppi	UNC
Kierteen koko	8-32 UNC
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Toleranssiluokka	2B
Etuviiste	C
Etuviiste	D
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD pohjareiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Käsikierretappi
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin		
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		

GG(G)	sopii rajoituksin
Uni	soveltuu
Öljy	soveltuu
kuiva	sopii rajoituksin