

Garant**Käsikierretappisarja, pinnoittamaton, BSW-LH: W5/8****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 130670 W5/8 |
| GTIN | 4045197067913 |
| Tuoteluokka | 11G |

Kuvaus**Malli:**

3-osainen sarja koostuu ykkös-, kakkos- ja viimeistelytapista.

Käyttö:

Whitworth-kierteille BSW-normin BS84 mukaisesti keskitoleranssialueella.

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 11

Kierteen Ø: 15,88 mm

Kokonaispituus L: 90 mm

varren Ø D_s: 12 mm

Varren nelikulmio □: 9 mm

Alkureiän Ø: 13,5 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------|----------|
| Kierteen Ø | 15,88 mm |
| Kierrettä/ tuuma | 11 |
| Alkureiän Ø | 13,5 mm |
| Kierteennousu | 2,309 mm |
| Lastuava aine | HSS |

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| varren $\varnothing D_s$ | 12 mm |
| Kokonaispituus L | 90 mm |
| Varren nelikulmio \square | 9 mm |
| Kierteen syvyys | 31,76 mm |
| Kierteen koko | W5/8 |
| Pinnoitus | pinnoittamaton |
| Kierretyyppi | BSW |
| Kylkikulma | 55 astetta |
| Standardi | DIN 351 |
| Etuviiste | C |
| Etuviiste | A |
| Etuviiste | D |
| Varsi | Lieriövarsi, h9 |
| Sisäjähdytys | ei |
| Käyttö poraustavalla | enintään 3xD pohjareiällä |
| Käyttö poraustavalla | enintään 3xD läpireiällä |
| Leikkaussuunta | Oikea |
| Kierrettyökalan tyyppi | Käsikierretappi |
| Värirenkas | ilman |
| Tuotetyyppi | Kierretappi |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V_c | ISO-koodi |
|-------------------------------|-------------------|-------|-----------|
| Alumiinimuovit | sopii rajoituksin | | |
| Alumiini (lyhytlastuinen) | sopii rajoituksin | | |
| Alu > 10% Si | sopii rajoituksin | | |
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | | |

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu |
| GG(G) | sopii rajoituksin |
| Uni | soveltuu |
| Öljy | soveltuu |
| kuiva | sopii rajoituksin |