

Garant**Konekierretappi pohjarei'ille + alkureikäkierukkaporat, Metrisille kierteille: M3-12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	146850 M3-12
GTIN	4045197085160
Tuoteluokka	11K

Kuvaus**Malli:**

Työkalut nousevat koteloä avattaessa pystyyn ja ovat helposti otettavissa.

Koottu konekierretapeista M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 ja alkureikäkierukkaporasarjoista koko 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Sisältö:

à 1 konekierretappi M3 – M12 nro 134250 ja kierukkapora nro 114150

Tekninen kuvaus

metrisille kierteille	M3 – M12
Kierretyyppi	M
Kylkikulma	60 astetta
Standardi	DIN 371
Standardi	DIN 376
Värirenas	keltainen

Tuotetyyppi	Kierretappi
-------------	-------------

Tarvikkeet

KonekierretappiHSS/E M M6	134250 M6
KonekierretappiHSS/E M M12	134250 M12
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 10,2	114150 10,2
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 8,5	114150 8,5
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 6,8	114150 6,8
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 3,3	114150 3,3
KonekierretappiHSS/E M M4	134250 M4
KonekierretappiHSS/E M M8	134250 M8
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 2,5	114150 2,5
KonekierretappiHSS/E M M5	134250 M5
KonekierretappiHSS/E M M10	134250 M10
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 4,2	114150 4,2
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 5	114150 5
KonekierretappiHSS/E M M3	134250 M3
Kotelo, tyhjä Tyyppi 4	146960 4