

Garant**Konekierretappi, höyrytetty, M: M6****Tilastiedot**

Tilausnumero	131100 M6
GTIN	4045197068484
Tuoteluokka	11H

Kuvaus**Malli:****Voimakas vuoleva etuleikkuu.****Ohjausosassa voitelu-urat, ilman lastu-uria. Erittäin vakaa, erinomaisesti itseohjautuva, ei lastua enää** tappia irrotettaessa.

Koot M2,3 ja M 2,6, vanha DIN-profiili.

Kuvateksti:

Voitelu-ura

Ohjauskierre

Leikkuu

Vuoleva etuleikkuu

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 1 mm

Kokonaispituus L: 80 mm

varren Ø D_s: 6 mm

Varren nelikulmio □: 4,9 mm

Alkureiän Ø: 5 mm

Tekninen kuvaus

Lastu-urien määrä	3
Alkureiän Ø	5 mm
Kierteen Ø	6 mm
Kierteennousu	1 mm

Terien lkm Z	3
Standardi	DIN 371
varren $\varnothing D_s$	6 mm
Kokonaispituus L	80 mm
Varren nelikulmio \square	4,9 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	18 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M6
Pinnoitus	höyrytetty
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirenkas	keltainen
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	13 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P

CuZn	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		