

Garant**Käsikierretappisarja, pinnoittamaton, UNC: 10-24****Tilastiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 130700 10-24 |
| GTIN | 4045197068026 |
| Tuoteluokka | 11G |

Kuvaus**Malli:**

2-osainen sarja, **koostuu ykkös- ja viimeistelytapista.**

Käyttö:

UNC-yhtenäiskarkeakierteelle, ASME – B1.1.

Kierretyyppi: UNC

Lastuava aine: HSS

Standardi: DIN 351

Kierrettä/ tuuma: 24

Kierteen Ø: 4,83 mm

Kokonaispituus L: 50 mm

varren Ø D_s: 5,5 mm

Varren nelikulmio □: 4,3 mm

Alkureiän Ø: 3,9 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------|----------|
| Kierrettä/ tuuma | 24 |
| Kierteen Ø | 4,83 mm |
| Kierteennousu | 1,058 mm |
| Alkureiän Ø | 3,9 mm |
| Standardi | DIN 351 |
| Lastuava aine | HSS |

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| varren $\varnothing D_s$ | 5,5 mm |
| Kokonaispituus L | 50 mm |
| Varren nelikulmio \square | 4,3 mm |
| Kierteen syvyys | 9,66 mm |
| Kierretyyppi | UNC |
| Kierteen koko | 10-24 UNC |
| Pinnoitus | pinnoittamaton |
| Kylkikulma | 60 astetta |
| Toleranssiluokka | 2B |
| Etuviiste | C |
| Etuviiste | D |
| Varsi | Lieriövarsi, h9 |
| Sisäjähdytys | ei |
| Käyttö poraustavalla | enintään 3xD pohjareiällä |
| Käyttö poraustavalla | enintään 3xD läpireiällä |
| Leikkaussuunta | Oikea |
| Kierretyökalan tyyppi | Käsikierretappi |
| Värirengas | ilman |
| Tuotetyyppi | Kierretappi |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V_c | ISO-koodi |
|-------------------------------|-------------------|-------|-----------|
| Alumiinimuovit | sopii rajoituksin | | |
| Alumiini (lyhytlastuinen) | sopii rajoituksin | | |
| Alu > 10% Si | sopii rajoituksin | | |
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | | |

| | |
|-------|-------------------|
| GG(G) | sopii rajoituksin |
| Uni | soveltuu |
| Öljy | soveltuu |
| kuiva | sopii rajoituksin |