

**Garant****Käsikierretappisarja, pinnoittamaton, BSW-LH: W3/4****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130670 W3/4
GTIN	4045197067920
Tuoteluokka	11G

**Kuvaus****Malli:**

3-osainen sarja koostuu ykkös-, kakkos- ja viimeistelytapista.

**Käyttö:**

**Whitworth-kierteille** BSW-normin BS84 mukaisesti keskitoleranssialueella.

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 10

Kierteen Ø: 19,05 mm

Kokonaispituus L: 105 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 14 mm

Varren nelikulmio □: 11 mm

Alkureiän Ø: 16,5 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierteen Ø	19,05 mm
Kierrettä/ tuuma	10
Kierteennousu	2,54 mm
Alkureiän Ø	16,5 mm
Lastuava aine	HSS

varren $\varnothing D_s$	14 mm
Kokonaispituus L	105 mm
Varren nelikulmio $\square$	11 mm
Kierteen syvyys	38,1 mm
Kierteen koko	W3/4
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kierretyyppi	BSW
Kylkikulma	55 astetta
Standardi	DIN 351
Etuviiste	C
Etuviiste	A
Etuviiste	D
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD pohjareiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalan tyyppi	Käsikierretappi
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin		
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		

Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu
GG(G)	sopii rajoituksin
Uni	soveltuu
Öljy	soveltuu
kuiva	sopii rajoituksin