

Garant**Käsikierretappisarja, pinnoittamaton, UNF: 10-32****Tilastiedot**

Tilausnumero	130750 10-32
GTIN	4045197068200
Tuoteluokka	11G

Kuvaus**Malli:**2-osainen sarja, **koostuu ykkös- ja viimeistelytapista.****Käyttö:****UNF-yhtenäistiheäkierteelle, ASME – B1.1.**

Kierretyyppi: UNF

Lastuava aine: HSS

Standardi: DIN 2181

Kierrettä/ tuuma: 32

Kierteen Ø: 4,83 mm

Kokonaispituus L: 50 mm

varren Ø D_s: 5,5 mm

Varren nelikulmio □: 4,3 mm

Alkureiän Ø: 4,1 mm

Tekninen kuvaus

Alkureiän Ø	4,1 mm
Kierrettä/ tuuma	32
Kierteen Ø	4,83 mm
Standardi	DIN 2181
Lastuava aine	HSS
varren Ø D _s	5,5 mm

Kokonaispituus L	50 mm
Varren nelikulmio □	4,3 mm
Kierteen syvyys	9,66 mm
Kierteennousu	0,794 mm
Kierretyyppi	UNF
Kierteen koko	10-32 UNF
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Toleranssiluokka	2B
Etuviiste	C
Etuviiste	D
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Käsikierretappi
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin		
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
GG(G)	sopii rajoituksin		

Uni	soveltuu
Öljy	soveltuu
kuiva	sopii rajoituksin