

**Garant****Käsikierretappisarja, pinnoittamaton, BSW-LH: W7/32****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130670 W7/32
GTIN	4045197067845
Tuoteluokka	11G

**Kuvaus****Malli:**

3-osainen sarja **koostuu ykkös-, kakkos- ja viimeistelytapista.**

**Käyttö:**

**Whitworth-kierteille** BSW-normin BS84 mukaisesti keskitoleranssialueella.

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 24

Kierteen Ø: 5,56 mm

Kokonaispituus L: 50 mm

varren Ø D<sub>5</sub>: 6 mm

Varren nelikulmio □: 4,9 mm

Alkureiän Ø: 4,4 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierteen Ø	5,56 mm
Kierrettä/ tuuma	24
Kierteennousu	1,058 mm
Alkureiän Ø	4,4 mm
Lastuava aine	HSS

varren $\varnothing D_s$	6 mm
Kokonaispituus L	50 mm
Varren nelikulmio $\square$	4,9 mm
Kierteen syvyys	11,12 mm
Kierteen koko	W7/32
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kierretyyppi	BSW
Kylkikulma	55 astetta
Standardi	DIN 351
Etuviiste	C
Etuviiste	A
Etuviiste	D
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD pohjareiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpereiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalan tyyppi	Käsikierretappi
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin		
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		

Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu
GG(G)	sopii rajoituksin
Uni	soveltuu
Öljy	soveltuu
kuiva	sopii rajoituksin