

Garant**Käsikierretappisarja, pinnoittamaton, UNF: 1/4-28****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130750 1/4-28
GTIN	4045197068224
Tuoteluokka	11G

Kuvaus**Malli:**

2-osainen sarja, **koostuu ykkös- ja viimeistelytapista.**

Käyttö:

UNF-yhtenäistiheäkierteelle, ASME – B1.1.

Kierretyyppi: UNF

Lastuava aine: HSS

Standardi: DIN 2181

Kierrettä/ tuuma: 28

Kierteen Ø: 6,35 mm

Kokonaispituus L: 50 mm

varren Ø D_s: 6 mm

Varren nelikulmio □: 4,9 mm

Alkureiän Ø: 5,5 mm

Tekninen kuvaus

Alkureiän Ø	5,5 mm
Kierteen Ø	6,35 mm
Kierrettä/ tuuma	28
Standardi	DIN 2181
Lastuava aine	HSS

varren $\varnothing D_s$	6 mm
Kokonaispituus L	50 mm
Varren nelikulmio \square	4,9 mm
Kierteen syvyys	12,7 mm
Kierteennousu	0,907 mm
Kierretyyppi	UNF
Kierteen koko	1/4-28 UNF
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Toleranssiluokka	2B
Etuviiste	C
Etuviiste	D
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Käsikierretappi
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin		
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		

GG(G)	sopii rajoituksin
Uni	soveltuu
Öljy	soveltuu
kuiva	sopii rajoituksin