

Garant**Konekierretappi HSSE-PM, Kovakromi, M: M10****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 131120 M10 |
| GTIN | 4045197068613 |
| Tuoteluokka | 11H |

Kuvaus**Malli:****Voimakas vuoleva etuleikkuu.****Kuvateksti:**

Voitelu-ura

Ohjauskierre

Leikkuu

Vuoleva etuleikkuu

Käyttö:**Kovakromattu pinta** pienentää materiaalin alkuvastusta ja pidentää tapin kestoikää.

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E PM

Standardi: DIN 371

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 1,5 mm

Kokonaispituus L: 100 mm

varren Ø D_s: 10 mm

Varren nelikulmio □: 8 mm

Alkureiän Ø: 8,5 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------|--------|
| Kierteennousu | 1,5 mm |
| Terien lkm Z | 3 |
| Alkureiän Ø | 8,5 mm |
| Kierteen Ø | 10 mm |

| | |
|-----------------------------|---|
| Lastu-urien määrä | 3 |
| Standardi | DIN 371 |
| varren $\varnothing D_s$ | 10 mm |
| Kokonaispituus L | 100 mm |
| Varren nelikulmio \square | 8 mm |
| Toleranssiluokka | ISO 2 6H |
| Lastuava aine | HSS E PM |
| Kierteen syvyys | 30 mm |
| Kierretyyppi | M |
| Kierteen koko | M10 |
| Pinnoitus | Kovakromi |
| Kylkikulma | 60 astetta |
| Kierrenormi | DIN 13 |
| Etuviiste | B |
| Varsi | Lieriövarsi, h9 |
| Sisäjähdytys | ei |
| Käyttö poraustavalla | enintään 3xD läpireiällä |
| Leikkaussuunta | Oikea |
| Kierrettyökalan tyyppi | Konekierretappi dynaamiseen työstöön |
| Värirenkas | keltainen |
| Tuotetyyppi | Kierretappi |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V_c | ISO-koodi |
|------------------------------|-------------------|----------|-----------|
| Alumiinimuovit | soveltuu | 28 m/min | N |
| Alumiini (lyhytlastuinen) | soveltuu | 28 m/min | N |
| Alu > 10% Si | sopii rajoituksin | 23 m/min | N |

| | | | |
|-------------------------------|-------------------|----------|---|
| Teräs < 500 N/mm ² | sopii rajoituksin | 27 m/min | P |
| CuZn | sopii rajoituksin | 28 m/min | N |
| Öljy | soveltuu | | |
| märkä enintään | soveltuu | | |