

Garant**Käsikierretappisarja, pinnoittamaton, UNC: 3/8-16****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130700 3/8-16
GTIN	4045197068064
Tuoteluokka	11G

Kuvaus**Malli:**2-osainen sarja, **koostuu ykkös- ja viimeistelytapista.****Käyttö:****UNC-yhtenäiskarkeakierteelle, ASME – B1.1.**

Kierretyyppi: UNC

Lastuava aine: HSS

Standardi: DIN 351

Kierrettä/ tuuma: 16

Kierteen Ø: 9,53 mm

Kokonaispituus L: 70 mm

varren Ø D_s: 7 mm

Varren nelikulmio □: 5,5 mm

Alkureiän Ø: 8 mm

Tekninen kuvaus

Alkureiän Ø	8 mm
Kierrettä/ tuuma	16
Kierteennousu	1,587 mm
Kierteen Ø	9,53 mm
Standardi	DIN 351
Lastuava aine	HSS

varren $\varnothing D_s$	7 mm
Kokonaispituus L	70 mm
Varren nelikulmio \square	5,5 mm
Kierteen syvyys	19,06 mm
Kierretyyppi	UNC
Kierteen koko	3/8-16 UNC
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Toleranssiluokka	2B
Etuviiste	C
Etuviiste	D
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD pohjareiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalan tyyppi	Käsikierretappi
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin		
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		

GG(G)	sopii rajoituksin
Uni	soveltuu
Öljy	soveltuu
kuiva	sopii rajoituksin