

Garant**Käsikierretappisarja, pinnoittamaton, BSW-LH: W5/16****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130670 W5/16
GTIN	4045197067869
Tuoteluokka	11G

Kuvaus**Malli:**

3-osainen sarja **koostuu ykkös-, kakkos- ja viimeistelytapista.**

Käyttö:

Whitworth-kierteille BSW-normin BS84 mukaisesti keskitoleranssialueella.

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 18

Kierteen Ø: 7,94 mm

Kokonaispituus L: 63 mm

varren Ø D₅: 6 mm

Varren nelikulmio □: 4,9 mm

Alkureiän Ø: 6,5 mm

Tekninen kuvaus

Kierteennousu	1,411 mm
Alkureiän Ø	6,5 mm
Kierteen Ø	7,94 mm
Kierrettä/ tuuma	18
Lastuava aine	HSS

varren $\varnothing D_s$	6 mm
Kokonaispituus L	63 mm
Varren nelikulmio \square	4,9 mm
Kierteen syvyys	15,88 mm
Kierteen koko	W5/16
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kierretyyppi	BSW
Kylkikulma	55 astetta
Standardi	DIN 351
Etuviiste	C
Etuviiste	A
Etuviiste	D
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD pohjareiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalan tyyppi	Käsikierretappi
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin		
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu		

Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu
GG(G)	sopii rajoituksin
Uni	soveltuu
Öljy	soveltuu
kuiva	sopii rajoituksin