

Garant**Käsikierretappisarja, pinnoittamaton, UNF: 7/16-20****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130750 7/16-20
GTIN	4045197068255
Tuoteluokka	11G

Kuvaus**Malli:**2-osainen sarja, **koostuu ykkös- ja viimeistelytapista.****Käyttö:****UNF-yhtenäistiheäkierteelle, ASME – B1.1.**

Kierretyyppi: UNF

Lastuava aine: HSS

Standardi: DIN 2181

Kierrettä/ tuuma: 20

Kierteen Ø: 11,11 mm

Kokonaispituus L: 63 mm

varren Ø D_s: 8 mm

Varren nelikulmio □: 6,2 mm

Alkureiän Ø: 9,9 mm

Tekninen kuvaus

Kierrettä/ tuuma	20
Alkureiän Ø	9,9 mm
Kierteen Ø	11,11 mm
Standardi	DIN 2181
Lastuava aine	HSS

varren $\varnothing D_s$	8 mm
Kokonaispituus L	63 mm
Varren nelikulmio \square	6,2 mm
Kierteen syvyys	33,33 mm
Kierteennousu	1,59 mm
Kierretyyppi	UNF
Kierteen koko	7/16-20 UNF
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Toleranssiluokka	2B
Etuviiste	C
Etuviiste	D
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Käsikierretappi
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin		
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		

GG(G)	sopii rajoituksin
Uni	soveltuu
Öljy	soveltuu
kuiva	sopii rajoituksin