

Garant**Konekierretappi, höyrytetty, MF: 4X0,5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	136210 4X0,5
GTIN	4045197078513
Tuoteluokka	11H

Kuvaus**Malli:**

Pinta höyrytetty, kylmähitsautumistaipumus vähenee.

Kierretyyppi: MF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 374

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 0,5 mm

Kokonaispituus L: 63 mm

varren Ø D_s: 2,8 mm

Varren nelikulmio □: 2,1 mm

Alkureiän Ø: 3,5 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen Ø	4 mm
Lastu-urien määrä	3
Terien lkm Z	3
Alkureiän Ø	3,5 mm
Kierteennousu	0,5 mm
varren Ø D _s	2,8 mm
Kokonaispituus L	63 mm
Varren nelikulmio □	2,1 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H

Lastuava aine	HSS E
Standardi	DIN 374
Kierteen syvyys	12 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M4×0,5
Pinnoitus	höyrytetty
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Nousukulma	40 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	keltainen
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	13 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
CuZn	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		

