

Garant**Käsikierretappisarja, pinnoittamaton, UNC: 4-40****Tilastiedot**

Tilausnumero	130700 4-40
GTIN	4045197067982
Tuoteluokka	11G

Kuvaus**Malli:**

2-osainen sarja, **koostuu ykkös- ja viimeistelytapista.**

Käyttö:

UNC-yhtenäiskarkeakierteelle, ASME – B1.1.

Kierretyyppi: UNC

Lastuava aine: HSS

Standardi: DIN 351

Kierrettä/ tuuma: 40

Kierteen Ø: 2,84 mm

Kokonaispituus L: 40 mm

varren Ø D_s: 3,5 mm

Varren nelikulmio □: 2,7 mm

Alkureiän Ø: 2,35 mm

Tekninen kuvaus

Kierteennousu	0,635 mm
Alkureiän Ø	2,35 mm
Kierteen Ø	2,84 mm
Kierrettä/ tuuma	40
Standardi	DIN 351
Lastuava aine	HSS

varren $\varnothing D_s$	3,5 mm
Kokonaispituus L	40 mm
Varren nelikulmio \square	2,7 mm
Kierteen syvyys	5,7 mm
Kierretyyppi	UNC
Kierteen koko	4-40 UNC
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Toleranssiluokka	2B
Etuviiste	C
Etuviiste	D
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD pohjareiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Käsikierretappi
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin		
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		

GG(G)	sopii rajoituksin
Uni	soveltuu
Öljy	soveltuu
kuiva	sopii rajoituksin