

**Garant****Käsikierretappisarja, pinnoittamaton, UNC: 1/2-13****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130700 1/2-13
GTIN	4045197068088
Tuoteluokka	11G

**Kuvaus****Malli:**2-osainen sarja, **koostuu ykkös- ja viimeistelytapista.****Käyttö:****UNC-yhtenäiskarkeakierteelle, ASME – B1.1.**

Kierretyyppi: UNC

Lastuava aine: HSS

Standardi: DIN 351

Kierrettä/ tuuma: 13

Kierteen Ø: 12,7 mm

Kokonaispituus L: 80 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 9 mm

Varren nelikulmio □: 7 mm

Alkureiän Ø: 10,8 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierrettä/ tuuma	13
Kierteennousu	1,95 mm
Alkureiän Ø	10,8 mm
Kierteen Ø	12,7 mm
Standardi	DIN 351
Lastuava aine	HSS

varren $\varnothing D_s$	9 mm
Kokonaispituus L	80 mm
Varren nelikulmio $\square$	7 mm
Kierteen syvyys	38,1 mm
Kierretyyppi	UNC
Kierteen koko	1/2-13 UNC
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Toleranssiluokka	2B
Etuviiste	C
Etuviiste	D
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD pohjareiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Käsikierretappi
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin		
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		

GG(G)	sopii rajoituksin
Uni	soveltuu
Öljy	soveltuu
kuiva	sopii rajoituksin