

Garant**Käsikierretappisarja, pinnoittamaton, UNF: 1/2-20****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130750 1/2-20
GTIN	4045197068262
Tuoteluokka	11G

Kuvaus**Malli:**

2-osainen sarja, **koostuu ykkös- ja viimeistelytapista.**

Käyttö:

UNF-yhtenäistiheäkierteelle, ASME – B1.1.

Kierretyyppi: UNF

Lastuava aine: HSS

Standardi: DIN 2181

Kierrettä/ tuuma: 20

Kierteen Ø: 12,7 mm

Kokonaispituus L: 63 mm

varren Ø D_s: 9 mm

Varren nelikulmio □: 7 mm

Alkureiän Ø: 11,5 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen Ø	12,7 mm
Kierrettä/ tuuma	20
Alkureiän Ø	11,5 mm
Standardi	DIN 2181
Lastuava aine	HSS

varren $\varnothing D_s$	9 mm
Kokonaispituus L	63 mm
Varren nelikulmio \square	7 mm
Kierteen syvyys	38,1 mm
Kierteennousu	1,95 mm
Kierretyyppi	UNF
Kierteen koko	1/2-20 UNF
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Toleranssiluokka	2B
Etuviiste	C
Etuviiste	D
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Käsikierretappi
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin		
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		

GG(G)	sopii rajoituksin
Uni	soveltuu
Öljy	soveltuu
kuiva	sopii rajoituksin