

Garant**Käsikierretappisarja, pinnoittamaton, UNC: 5/8-11****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130700 5/8-11
GTIN	4045197068101
Tuoteluokka	11G

Kuvaus**Malli:**

2-osainen sarja, **koostuu ykkös- ja viimeistelytapista.**

Käyttö:

UNC-yhtenäiskarkeakierteelle, ASME – B1.1.

Kierretyyppi: UNC

Lastuava aine: HSS

Standardi: DIN 351

Kierrettä/ tuuma: 11

Kierteen Ø: 15,88 mm

Kokonaispituus L: 90 mm

varren Ø D_s: 12 mm

Varren nelikulmio □: 9 mm

Alkureiän Ø: 13,5 mm

Tekninen kuvaus

Alkureiän Ø	13,5 mm
Kierteennousu	1,58 mm
Kierrettä/ tuuma	11
Kierteen Ø	15,88 mm
Standardi	DIN 351
Lastuava aine	HSS

varren $\varnothing D_s$	12 mm
Kokonaispituus L	90 mm
Varren nelikulmio \square	9 mm
Kierteen syvyys	47,64 mm
Kierretyyppi	UNC
Kierteen koko	5/8-11 UNC
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Toleranssiluokka	2B
Etuviiste	C
Etuviiste	D
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD pohjareiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalan tyyppi	Käsikierretappi
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin		
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		

GG(G)	sopii rajoituksin
Uni	soveltuu
Öljy	soveltuu
kuiva	sopii rajoituksin