

**Garant****Konekierretappi, vasenkätinen kierre HSS-E 6H, höyrytetty, M-LH: M6****Tilaustiedot**

Tilausnumero	136180 M6
GTIN	4045197078414
Tuoteluokka	11H

**Kuvaus****Malli:****Vasenkätinen. Vahva oikeakätinen lastu-ura**, parhaaseen lastunpoistoon.

Kierretyyppi: M-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 1 mm

Kokonaispituus L: 80 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 6 mm

Varren nelikulmio □: 4,9 mm

Alkureiän Ø: 5 mm

**Tekninen kuvaus**

Alkureiän Ø	5 mm
Terien lkm Z	3
Kierteennousu	1 mm
Lastu-urien määrä	3
Kierteen Ø	6 mm
Standardi	DIN 371
varren Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Kokonaispituus L	80 mm
Varren nelikulmio □	4,9 mm

Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	18 mm
Kierretyyppi	M-LH
Kierteen koko	M6 LH
Pinnoitus	höyrytetty
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Nousukulma	40 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	vihreä
Tuotetyyppi	Kierretappi

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	6 m/min	M
CuZn	sopii rajoituksin	13 m/min	N

Uni	soveltuu
Öljy	soveltuu
märkä enintään	sopii rajoituksin