

Garant**Käsikierretappisarja, pinnoittamaton, UNF: 9/16-18****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130750 9/16-18
GTIN	4045197068279
Tuoteluokka	11G

Kuvaus**Malli:**

2-osainen sarja, **koostuu ykkös- ja viimeistelytapista.**

Käyttö:

UNF-yhtenäistiheäkierteelle, ASME – B1.1.

Kierretyyppi: UNF

Lastuava aine: HSS

Standardi: DIN 2181

Kierrettä/ tuuma: 18

Kierteen Ø: 14,29 mm

Kokonaispituus L: 70 mm

varren Ø D_s: 11 mm

Varren nelikulmio □: 9 mm

Alkureiän Ø: 12,9 mm

Tekninen kuvaus

Kierrettä/ tuuma	18
Alkureiän Ø	12,9 mm
Kierteen Ø	14,29 mm
Standardi	DIN 2181
Lastuava aine	HSS

varren $\varnothing D_s$	11 mm
Kokonaispituus L	70 mm
Varren nelikulmio \square	9 mm
Kierteen syvyys	42,87 mm
Kierteennousu	1,411 mm
Kierretyyppi	UNF
Kierteen koko	9/16-18 UNF
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Toleranssiluokka	2B
Etuviiste	C
Etuviiste	D
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD pohjareiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpereiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalan tyyppi	Käsikierretappi
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin		
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu		

Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu
GG(G)	sopii rajoituksin
Uni	soveltuu
Öljy	soveltuu
kuiva	sopii rajoituksin