

Garant**Konekierretappi, vasenkätinen kierre HSS-E 6H, höyrytetty, M-LH: M10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	136180 M10
GTIN	4045197078438
Tuoteluokka	11H

Kuvaus**Malli:****Vasenkätinen. Vahva oikeakätinen lastu-ura**, parhaaseen lastunpoistoon.

Kierretyyppi: M-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 1,5 mm

Kokonaispituus L: 100 mm

varren Ø D_s: 10 mm

Varren nelikulmio □: 8 mm

Alkureiän Ø: 8,5 mm

Tekninen kuvaus

Lastu-urien määrä	3
Kierteennousu	1,5 mm
Terien lkm Z	3
Kierteen Ø	10 mm
Alkureiän Ø	8,5 mm
Standardi	DIN 371
varren Ø D _s	10 mm
Kokonaispituus L	100 mm
Varren nelikulmio □	8 mm

Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	30 mm
Kierretyyppi	M-LH
Kierteen koko	M10 LH
Pinnoitus	höyrytetty
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Nousukulma	40 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	vihreä
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	sopii rajoituksin	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	6 m/min	M
CuZn	sopii rajoituksin	13 m/min	N

Uni	soveltuu
Ölly	soveltuu
märkä enintään	sopii rajoituksin