

Garant**Konekierretappi, vasenkätinen kierre HSS-E 6H, höyrytetty, M-LH: M12****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 136180 M12 |
| GTIN | 4045197078445 |
| Tuoteluokka | 11H |

Kuvaus**Malli:****Vasenkätinen. Vahva oikeakätinen lastu-ura**, parhaaseen lastunpoistoon.

Kierretyyppi: M-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 1,75 mm

Kokonaispituus L: 110 mm

varren Ø D_s: 9 mm

Varren nelikulmio □: 7 mm

Alkureiän Ø: 10,2 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------|---------|
| Terien lkm Z | 3 |
| Alkureiän Ø | 10,2 mm |
| Lastu-urien määrä | 3 |
| Kierteennousu | 1,75 mm |
| Kierteen Ø | 12 mm |
| Standardi | DIN 376 |
| varren Ø D _s | 9 mm |
| Kokonaispituus L | 110 mm |
| Varren nelikulmio □ | 7 mm |

| | |
|-----------------------|---|
| Toleranssiluokka | ISO 2 6H |
| Lastuava aine | HSS E |
| Kierteen syvyys | 36 mm |
| Kierretyyppi | M-LH |
| Kierteen koko | M12 LH |
| Pinnoitus | höyrytetty |
| Kylkikulma | 60 astetta |
| Kierrenormi | DIN 13 |
| Etuviiste | C |
| Nousukulma | 40 astetta |
| Varsi | Lieriövarsi, h9 |
| Sisäjähdytys | ei |
| Käyttö poraustavalla | enintään 3×D pohjareiällä |
| Leikkaussuunta | Vasen |
| Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi dynaamiseen työstöön |
| Värirengas | vihreä |
| Tuotetyyppi | Kierretappi |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alumiini (lyhytlastuinen) | sopii rajoituksin | 13 m/min | N |
| Teräs < 500 N/mm ² | sopii rajoituksin | 15 m/min | P |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | 15 m/min | P |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | 15 m/min | P |
| Teräs < 1100 N/mm ² | soveltuu | 6 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | soveltuu | 6 m/min | M |
| CuZn | sopii rajoituksin | 13 m/min | N |

| | |
|----------------|-------------------|
| Uni | soveltuu |
| Ölly | soveltuu |
| märkä enintään | sopii rajoituksin |