

**Garant****Konekierretappi, pinnoittamaton, MF: 16X1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	136250 16X1
GTIN	4045197078841
Tuoteluokka	11H

**Kuvaus****Malli:****Kestävä rakenne, 15° oikeakätinen lastu-ura.**

Kierretyyppi: MF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 374

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 1 mm

Kokonaispituus L: 100 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 12 mm

Varren nelikulmio □: 9 mm

Alkureiän Ø: 15 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierteen Ø	16 mm
Alkureiän Ø	15 mm
Lastu-urien määrä	3
Terien lkm Z	3
Kierteennousu	1 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Kokonaispituus L	100 mm
Varren nelikulmio □	9 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H

Lastuava aine	HSS E
Standardi	DIN 374
Kierteen syvyys	32 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M16×1
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Nousukulma	15 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		

