

Garant

TKM-kalvin HPC-läpireikä, TiAlN, Nimellis-Ø DC: 12 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	164352 12
GTIN	4045197675668
Tuoteluokka	10N

Kuvaus

Malli:

NC-sopiva malli parilliset varren Ø-koot, standardoituihin istukoihin, erityisesti **hydraulikiristys-** tai **tarkkuuskiristysistukoihin**. Siten saadaan aikaan **paras pyörimistarkkuus** ja **käyttövarmuus**. Erikoismittaisia istukoita ei enää tarvitse hankkia. Sisäinen jäähdytysaineen syöttö **HPC-käyttöön** valmistuskustannusten alentamiseksi.

Kalvin hiotaan antamallesii mitoitukselle valmiiksi. Ei eShop-tilausmahdollisuutta.

Kalvin hiotaan antamallesii mitoitukselle valmiiksi. Ei eShop-tilausmahdollisuutta.

Pitkät terät ja vasenkätinen lastu-ura.

Käyttö:

Läpireikäreikien HPC-/HSC-kalvintaan.

Käyttö poraustavalla: läpireiällä

Terien lkm Z: 6

Ø-alue: 11,71 - 12,2 mm

Terän pituus L_c: 20 mm

Ulkonema L₁: 71 mm

Kokonaispituus L: 120 mm

Terien lkm Z: 6

varren Ø D_s: 12 mm

Tekninen kuvaus

Varren toleranssi	h6
Syöttö f titaanissa > 850 N/mm ²	0,1 mm/kierr,
Ulkonema L ₁	71 mm
Nimellis-Ø D _c	12 mm

varren $\varnothing D_s$	12 mm
Kokonaispituus L	120 mm
Terän pituus L_c	20 mm
\varnothing -alue	11,71 - 12,2 mm
Terien lkm Z	6
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
Sisäjähdytys	kyllä, 25 baaria
Varsi	DIN 6535 HSC
Lastuamisstrategia	HPC
Käyttö poraustavalla	läpireiällä
Värirengas	roosa
Tuotetyyppi	Kalvin, kiinteät terät