

Garant**Konekierretappi, pinnoittamaton, MF: 6X0,75****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 136250 6X0,75 |
| GTIN | 4045197078681 |
| Tuoteluokka | 11H |

Kuvaus**Malli:****Kestävä rakenne, 15° oikeakätinen lastu-ura.**

Kierretyyppi: MF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 374

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 0,75 mm

Kokonaispituus L: 80 mm

varren Ø D_s: 4,5 mm

Varren nelikulmio □: 3,4 mm

Alkureiän Ø: 5,2 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------|----------|
| Lastu-urien määrä | 3 |
| Kierteen Ø | 6 mm |
| Alkureiän Ø | 5,2 mm |
| Kierteennousu | 0,75 mm |
| Terien lkm Z | 3 |
| varren Ø D _s | 4,5 mm |
| Kokonaispituus L | 80 mm |
| Varren nelikulmio □ | 3,4 mm |
| Toleranssiluokka | ISO 2 6H |

| | |
|------------------------|--|
| Lastuava aine | HSS E |
| Standardi | DIN 374 |
| Kierteen syvyys | 12 mm |
| Kierretyyppi | MF |
| Kierteen koko | M6×0,75 |
| Pinnoitus | pinnoittamaton |
| Kylkikulma | 60 astetta |
| Kierrenormi | DIN 13 |
| Etuviiste | C |
| Nousukulma | 15 astetta |
| Varsi | Lieriövarsi, h9 |
| Sisäjähdytys | ei |
| Käyttö poraustavalla | enintään 2×D pohjareiällä |
| Leikkaussuunta | Oikea |
| Kierrettyökalun tyyppi | Konekierretappi perinteiseen työstöön |
| Värirengas | ilman |
| Tuotetyyppi | Kierretappi |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|-------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alumiini (lyhytlastuinen) | sopii rajoituksin | 13 m/min | N |
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | 15 m/min | P |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | 15 m/min | P |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | 15 m/min | P |
| Öljy | soveltuu | | |
| märkä enintään | sopii rajoituksin | | |

