

Garant**Kartioupotin HSS 120°, pinnoittamaton, Ulko-Ø DC: 16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	150020 16
GTIN	4045197301291
Tuoteluokka	11M

Kuvaus**Malli:**

Lastutilat ovat umpiaineesta hiotut. Soveltuu myös teräkselle < 900 N/mm².
Lastutilat ovat umpiaineesta hiotut.

Tekninen kuvaus

Syöttö f teräksessä < 500 N/mm ²	0,14 mm/kierr,
Varren toleranssi	h9
Ulko-Ø	16 mm
Pienin upotuksen Ø, porauksiin alkaen	3,2 mm
varren Ø D _s	10 mm
Kokonaispituus L	57 mm
Terien lkm Z	3
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kärkiupottimen kärkikulma	120 astetta
Lastuava aine	HSS
Standardi	Tehdasnormi
Varsi	Lieriövarsi.
Sisäjähdytys	ei

Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Porras- ja kärkiupotin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	70 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	33 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	28 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	27 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	27 m/min	P
märkä vähintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		