

Garant**Konekierretappi, pinnoittamaton, MF: 18X1,5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	136250 18X1,5
GTIN	4045197078872
Tuoteluokka	11H

Kuvaus**Malli:****Kestävä rakenne, 15° oikeakätinen lastu-ura.**

Kierretyyppi: MF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 374

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 1,5 mm

Kokonaispituus L: 110 mm

varren Ø D_s: 14 mm

Varren nelikulmio □: 11 mm

Alkureiän Ø: 16,5 mm

Tekninen kuvaus

Lastu-urien määrä	4
Kierteennousu	1,5 mm
Terien lkm Z	4
Kierteen Ø	18 mm
Alkureiän Ø	16,5 mm
varren Ø D _s	14 mm
Kokonaispituus L	110 mm
Varren nelikulmio □	11 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H

Lastuava aine	HSS E
Standardi	DIN 374
Kierteen syvyys	36 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M18×1,5
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Nousukulma	15 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		

