

Garant
TKM-kalvin HPC-läpireikä, TiAlN, Nimellis-Ø DC: 20 mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	164352 20
GTIN	4045197675743
Tuoteluokka	10N

Kuvaus
Malli:

NC-sopiva malli parilliset varren Ø-koot, standardoituihin istukoihin, erityisesti **hydraulikiristys-** tai **tarkkuuskiristysistukoihin**. Siten saadaan aikaan **paras pyörimistarkkuus** ja **käyttövarmuus**. Erikoismittaisia istukoita ei enää tarvitse hankkia. Sisäinen jäähdytysaineen syöttö **HPC-käyttöön** valmistuskustannusten alentamiseksi.

Kalvin hiotaan antamallesii mitoitukselle valmiiksi. Ei eShop-tilausmahdollisuutta.

Kalvin hiotaan antamallesii mitoitukselle valmiiksi. Ei eShop-tilausmahdollisuutta.

Pitkät terät ja vasenkätinen lastu-ura.

Käyttö:

Läpireikäreikien HPC-/HSC-kalvintaan.

Käyttö poraustavalla: läpireiällä

Terien lkm Z: 8

Ø-alue: 19,21 - 20,2 mm

Terän pituus L_c: 25 mm

Ulkonema L₁: 95 mm

Kokonaispituus L: 150 mm

Terien lkm Z: 8

varren Ø D_s: 20 mm

Tekninen kuvaus

Syöttö f titaanissa > 850 N/mm ²	0,16 mm/kierr,
Varren toleranssi	h6
Nimellis-Ø D _c	20 mm
Ulkonema L ₁	95 mm

varren $\varnothing D_s$	20 mm
Kokonaispituus L	150 mm
Terän pituus L_c	25 mm
\varnothing -alue	19,21 - 20,2 mm
Terien lkm Z	8
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
Sisäjähdytys	kyllä, 25 baaria
Varsi	DIN 6535 HSC
Lastuamisstrategia	HPC
Käyttö poraustavalla	läpireiällä
Värirengas	roosa
Tuotetyyppi	Kalvin, kiinteät terät