

**Garant****Kartioupotin TKM 100°, pinnoittamaton, Ulko-Ø DC: 16,5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	150025 16,5
GTIN	4045197543059
Tuoteluokka	11M

**Kuvaus****Malli:**

Helppo ja värinätön upottaminen ja purseenpoisto.

Erittäin **kestävä rakenne, TKM-pää**, vaativaan käyttöön. Erityisesti **vaikeasti lastuttaville materiaaleille**.

**Tekninen kuvaus**

Varren toleranssi	h9
Ulko-Ø	16,5 mm
Syöttö f Inconel®	0,07 mm/kierr,
Pienin upotuksen Ø, porauksiin alkaen	4,5 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Kokonaispituus L	58 mm
Terien lkm Z	5
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kärkiupottimen kärkikulma	100 astetta
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
Varsi	Lieriövarsi.

Sisäjähdytys	ei
Värirengas	roosa
Tuotetyyppi	Porras- ja kärkiupotin

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	6 m/min	S
Inconel	soveltuu	5 m/min	S
GFK	soveltuu	5 m/min	N
CFK	soveltuu	5 m/min	N
märkä vähintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		