

Garant**Purseenpoistoupotin 90°, Tyyppi: 5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	150065 5
GTIN	4045197085368
Tuoteluokka	11M

Kuvaus**Malli:**

Erikoisterämitoitus helppoon, lastuavaan leikkaukseen. Lastut poistuvat viistoporausken kautta varren suuntaan.

Sisäjähdytys: ei

Porauksille, joiden \varnothing on: 2 - 5 mm

Pään \varnothing : 10 mm

Kokonaispituus L: 46 mm

varren $\varnothing D_s$: 6 mm

Tekninen kuvaus

Porauksille, joiden \varnothing on	2 - 5 mm
Pään \varnothing	10 mm
Kokonaispituus L	46 mm
varren $\varnothing D_s$	6 mm
Kärkiupottimen kärkikulma	90 astetta
Lastuava aine	HSS
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	ilman

Tuotetyyppi

Porras- ja kärkiupotin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	33 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	28 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	sopii rajoituksin	17 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	7 m/min	M
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		