

Garant**Kartioupotin TKM 100°, pinnoittamaton, Ulko-Ø DC: 20,5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	150025 20,5
GTIN	4045197543066
Tuoteluokka	11M

Kuvaus**Malli:**

Helppo ja värinätön upottaminen ja purseenpoisto.

Erittäin **kestävä rakenne, TKM-pää**, vaativaan käyttöön. Erityisesti **vaikeasti lastuttaville materiaaleille**.

Tekninen kuvaus

Ulko-Ø	20,5 mm
Varren toleranssi	h9
Syöttö f Inconel®	0,08 mm/kierr,
Pienin upotuksen Ø, porauksiin alkaen	5 mm
varren Ø D _s	10 mm
Kokonaispituus L	61 mm
Terien lkm Z	5
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kärkiupottimen kärkikulma	100 astetta
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
Varsi	Lieriövarsi.

Sisäjähdytys	ei
Värirengas	roosa
Tuotetyyppi	Porras- ja kärkiupotin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu	6 m/min	S
Inconel	soveltuu	5 m/min	S
GFK	soveltuu	5 m/min	N
CFK	soveltuu	5 m/min	N
märkä vähintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		