

Garant**Purseenpoistoupotin 90°, Tyyppi: 10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	150065 10
GTIN	4045197085375
Tuoteluokka	11M

Kuvaus**Malli:**

Erikoisterämitoitus helppoon, lastuavaan leikkaukseen. Lastut poistuvat viistoporausken kautta varren suuntaan.

Sisäjähdytys: ei

Porauksille, joiden Ø on: 5 - 10 mm

Pään Ø: 14 mm

Kokonaispituus L: 55 mm

varren Ø D_s: 8 mm

Tekninen kuvaus

Porauksille, joiden Ø on	5 - 10 mm
Pään Ø	14 mm
Kokonaispituus L	55 mm
varren Ø D _s	8 mm
Kärkiupottimen kärkikulma	90 astetta
Lastuava aine	HSS
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	ilman

Tuotetyyppi

Porras- ja kärkiupotin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	33 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	28 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	sopii rajoituksin	17 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	7 m/min	M
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		