

Garant**Purseenpoistoupotin 90°, Tyyppi: 15****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 150065 15 |
| GTIN | 4045197085382 |
| Tuoteluokka | 11M |

Kuvaus**Malli:**

Erikoisterämitoitus helppoon, lastuavaan leikkaukseen. Lastut poistuvat viistoporausken kautta varren suuntaan.

Sisäjähdytys: ei

Porauksille, joiden Ø on: 10 - 15 mm

Pään Ø: 20 mm

Kokonaispituus L: 65 mm

varren Ø D_s: 10 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Porauksille, joiden Ø on | 10 - 15 mm |
| Pään Ø | 20 mm |
| Kokonaispituus L | 65 mm |
| varren Ø D _s | 10 mm |
| Kärkiupottimen kärkikulma | 90 astetta |
| Lastuava aine | HSS |
| Varsi | Lieriövarsi, h9 |
| Sisäjähdytys | ei |
| Värirengas | ilman |

Tuotetyyppi

Porras- ja kärkiupotin

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V_c | ISO-koodi |
|-------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| Alumiini (lyhytlastuinen) | soveltuu | 33 m/min | N |
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | 28 m/min | P |
| Teräs < 750 N/mm ² | sopii rajoituksin | 17 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | sopii rajoituksin | 7 m/min | M |
| märkä enintään | soveltuu | | |
| kuiva | sopii rajoituksin | | |