

Garant**Kärkiupotin, yksiteräinen 90°, pinnoittamaton, Ulko-Ø DC: 8mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	150050 8
GTIN	4045197085290
Tuoteluokka	11M

Kuvaus**Malli:**

Aksiaali-radiaalisesti takapinnalta hiottu kartiopinta värinättömään purseenpoistoon ja upotukseen. Upotuksessa saavutetaan erittäin hyvä pinnan laatu. Suuri lastukammio erittäin hyvään lastuamiseen. Ongelmaton jälkihionta tasaisessa hammasrinnassa.

Tekninen kuvaus

Ulko-Ø	8 mm
varren Ø D _s	8 mm
Kokonaispituus L	50 mm
Terien lkm Z	1
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kärkiupottimen kärkikulma	90 astetta
Lastuava aine	HSS
Varsi	Lieriövarsi, h9
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Porras- ja kärkiupotin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	33 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	28 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	27 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	7 m/min	M
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	sopii rajoituksin		