

**Garant****Konekierretappi Muoto C DIN 371/376, TiN, M: M16****Tilaustiedot**

Tilausnumero	131250 M16
GTIN	4045197069290
Tuoteluokka	11H

**Kuvaus****Malli:****TiN-pinnoite:**

- Parannettu kulumisenkestävyys.
- Pienempi taipumus materiaalin hitsaantumiseen.
- Mahdollistaa suuremman lastuamisnopeuden.

Käytettävissä **emulsion** (rasvapitoisuus vähintään 8 %) kanssa.

**Vuoleva etuleikkuu.**

(Muoto C) 2–3 kierteen etuviiste – **ilman vuolevaa etuleikkuuta**. Voidaan käyttää myös pohjareikään. **ISO 2 6H**

**HSS-E****Tekninen kuvaus**

Lastu-urien määrä	4
Kierteen Ø	16 mm
Kierteennousu	2 mm
Alkureiän Ø	14 mm
Terien lkm Z	4
Standardi	DIN 376
varren Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Kokonaispituus L	110 mm
Varren nelikulmio □	9 mm

Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	48 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M16
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu	sopii rajoituksin	16 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	20 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	19 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		