

**Garant****Kartioupotin HSS 120°, pinnoittamaton, Ulko-Ø DC: 8mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	150020 8
GTIN	4045197364678
Tuoteluokka	11M

**Kuvaus****Malli:**

Lastutilat ovat umpiaineesta hiotut. Soveltuu myös teräkselle < 900 N/mm<sup>2</sup>.  
Lastutilat ovat umpiaineesta hiotut.

**Tekninen kuvaus**

Pienin upotuksen Ø, porauksiin alkaen	2 mm
Varren toleranssi	h9
Ulko-Ø	8 mm
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,09 mm/kierr,
varren Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Kokonaispituus L	49 mm
Terien lkm Z	3
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kärkiupottimen kärkikulma	120 astetta
Lastuava aine	HSS
Standardi	Tehdasnormi
Varsi	Lieriövarsi.
Sisäjähdytys	ei

Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Porras- ja kärkiupotin

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	70 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	33 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	28 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	27 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	27 m/min	P
märkä vähintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		