

Garant**Purseenpoistoupotin 90°, Tyyppi: 25****Tilaustiedot**

Tilausnumero	150065 25
GTIN	4045197085405
Tuoteluokka	11M

Kuvaus**Malli:**

Erikoisterämitoitus helppoon, lastuavaan leikkaukseen. Lastut poistuvat viistoporausken kautta varren suuntaan.

Sisäjähdytys: ei

Porauksille, joiden Ø on: 20 - 25 mm

Pään Ø: 30 mm

Kokonaispituus L: 95 mm

varren Ø D_s: 15 mm

Tekninen kuvaus

Porauksille, joiden Ø on	20 - 25 mm
Pään Ø	30 mm
Kokonaispituus L	95 mm
varren Ø D _s	15 mm
Kärkiupottimen kärkikulma	90 astetta
Lastuava aine	HSS
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	ilman

Tuotetyyppi

Porras- ja kärkiupotin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	33 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	28 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	sopii rajoituksin	17 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	7 m/min	M
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		