

Garant**Konekierretappi 6G DIN 371, pinnoittamaton, M: M3****Tilaustiedot**

Tilausnumero	131300 M3
GTIN	4045197069597
Tuoteluokka	11H

Kuvaus**Malli:****Vuoleva etuleikkuu.****Toleranssiluokka ISO 3 / 6G** = ylimitta 0,02 – 0,04 mm.**Käyttö:**Työkappaleille, joihin tulee **galvaaninen suojakerros** tai jotka hieman kutistuvat karkaisussa.

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Toleranssiluokka: ISO 3 6G

Kierteennousu: 0,5 mm

Kokonaispituus L: 56 mm

varren Ø D_s: 3,5 mm

Varren nelikulmio □: 2,7 mm

Alkureiän Ø: 2,5 mm

Tekninen kuvaus

Alkureiän Ø	2,5 mm
Lastu-urien määrä	3
Kierteennousu	0,5 mm
Terien lkm Z	3
Kierteen Ø	3 mm
Standardi	DIN 371
varren Ø D _s	3,5 mm

Kokonaispituus L	56 mm
Varren nelikulmio □	2,7 mm
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	9 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M3
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalan tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		

