

**Garant****Kärkiupotin, yksiteräinen 90°, pinnoittamaton, Ulko-Ø DC: 16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	150050 16
GTIN	4045197085313
Tuoteluokka	11M

**Kuvaus****Malli:**

Aksiaali-radiaalisesti takapinnalta hiottu kartiopinta värinättömään purseenpoistoon ja upotukseen. Upotuksessa saavutetaan erittäin hyvä pinnan laatu. Suuri lastukammio erittäin hyvään lastuamiseen. Ongelmaton jälkihionta tasaisessa hammasrinnassa.

**Tekninen kuvaus**

Ulko-Ø	16 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Kokonaispituus L	56 mm
Terien lkm Z	1
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kärkiupottimen kärkikulma	90 astetta
Lastuava aine	HSS
Varsi	Lieriövarsi, h9
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Porras- ja kärkiupotin

**Käyttäjätiedot**

	<b>Sopivuus</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-koodi</b>
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	33 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	28 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	27 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	7 m/min	M
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	sopii rajoituksin		