

**Garant****Konekierretappi HSSE-PM muoto B, pinnoittamaton, M: M5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	131280 M5
GTIN	4045197069412
Tuoteluokka	11H

**Kuvaus****Malli:****Vuoleva etuleikkuu.****Etu:**

Suurempi kulutuksenkestävyys.

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E PM

Standardi: DIN 371

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 0,8 mm

Kokonaispituus L: 70 mm

varren  $\varnothing D_s$ : 6 mmVarren nelikulmio  $\square$ : 4,9 mmAlkureiän  $\varnothing$ : 4,2 mm**Tekninen kuvaus**

Kierteennousu	0,8 mm
Terien lkm Z	3
Alkureiän $\varnothing$	4,2 mm
Kierteen $\varnothing$	5 mm
Lastu-urien määrä	3
Standardi	DIN 371
varren $\varnothing D_s$	6 mm
Kokonaispituus L	70 mm

Varren nelikulmio □	4,9 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Lastuava aine	HSS E PM
Kierteen syvyys	15 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M5
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	15 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	18 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	18 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	18 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	9 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		

