

Garant**Purseenpoistoupotinsarja nro 150065 kotelossa 90°****Tilaustiedot**

Tilausnumero	150070
GTIN	4045197185808
Tuoteluokka	11M

Kuvaus**Malli:**

Erikoisterämitoitus helppoon, lastuavaan leikkaukseen. Lastut poistuvat viistoporausten kautta varren suuntaan.

Toimituksen sisältö:

1 upotin: nro 150065 koot 5 - 10 - 15 - 20 - 25 (upotusalue 2 – 25 mm).

säilytys: Muovikotelo

Tekninen kuvaus

Kärkiupottimen kärkikulma	90 astetta
Lastuava aine	HSS
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Porras- ja kärkiupotin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	33 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	28 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	sopii rajoituksin	17 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	7 m/min	M
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		

Tarvikkeet

Purseenpoistoupotin90° Tyyppe 15	150065 15
Purseenpoistoupotin90° Tyyppe 10	150065 10
Purseenpoistoupotin90° Tyyppe 20	150065 20
Purseenpoistoupotin90° Tyyppe 5	150065 5
Purseenpoistoupotin90° Tyyppe 25	150065 25