

Garant**Konekierretappi Muoto B DIN 376, pinnoittamaton, M: M4****Tilaustiedot**

Tilausnumero	131200 M4
GTIN	4045197069061
Tuoteluokka	11H

Kuvaus**Malli:****Vuoleva etuleikkuu.****Kaikki koot:**Varisi, **DIN 376 (= varren-Ø kavennettu)**, sopii siksi suurempiin käyttösyvyyksiin. Koot M2; M2,5; M3 – ilman nelikulmaa. **ISO 2 6H****HSS-E****Tekninen kuvaus**

Kierteennousu	0,7 mm
Terien lkm Z	3
Lastu-urien määrä	3
Alkureiän Ø	3,3 mm
Kierteen Ø	4 mm
Standardi	DIN 376
varren Ø D _s	2,8 mm
Kokonaispituus L	63 mm
Varren nelikulmio □	2,1 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	12 mm
Kierretyyppi	M

Kierteen koko	M4
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		