

Garant**Konekierretappi Muoto B DIN 376, pinnoittamaton, M: M24****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 131200 M24 |
| GTIN | 4045197069177 |
| Tuoteluokka | 11H |

Kuvaus**Malli:****Vuoleva etuleikkuu.****Kaikki koot:**Varisi, **DIN 376 (= varren-Ø kavennettu)**, sopii siksi suurempiin käyttösyvyyksiin.Koot M2; M2,5; M3 – ilman nelikulmaa. **ISO 2 6H****HSS-E****Tekninen kuvaus**

| | |
|-------------------------|----------|
| Kierteennousu | 3 mm |
| Terien lkm Z | 3 |
| Kierteen Ø | 24 mm |
| Alkureiän Ø | 21 mm |
| Lastu-urien määrä | 3 |
| Standardi | DIN 376 |
| varren Ø D _s | 18 mm |
| Kokonaispituus L | 160 mm |
| Varren nelikulmio □ | 14,5 mm |
| Toleranssiluokka | ISO 2 6H |
| Lastuava aine | HSS E |
| Kierteen syvyys | 72 mm |
| Kierretyyppi | M |

| | |
|------------------------|--|
| Kierteen koko | M24 |
| Pinnoitus | pinnoittamaton |
| Kylkikulma | 60 astetta |
| Kierrenormi | DIN 13 |
| Etuviiste | B |
| Varsi | Lieriövarsi, h9 |
| Sisäjähdytys | ei |
| Käyttö poraustavalla | enintään 3xD läpireiällä |
| Leikkaussuunta | Oikea |
| Kierrettyökalun tyyppi | Konekierretappi perinteiseen työstöön |
| Värirenkas | ilman |
| Tuotetyyppi | Kierretappi |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|-------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alumiini (lyhytlastuinen) | sopii rajoituksin | 13 m/min | N |
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | 15 m/min | P |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | 15 m/min | P |
| Öljy | soveltuu | | |
| märkä enintään | sopii rajoituksin | | |