

**Garant****Konekierretappi HSSE-PM muoto B, pinnoittamaton, M: M16****Tilaustiedot**

Tilausnumero	131280 M16
GTIN	4045197069467
Tuoteluokka	11H

**Kuvaus****Malli:****Vuoleva etuleikkuu.****Etu:**

Suurempi kulutuksenkestävyys.

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E PM

Standardi: DIN 376

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 2 mm

Kokonaispituus L: 110 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 12 mm

Varren nelikulmio □: 9 mm

Alkureiän Ø: 14 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierteen Ø	16 mm
Alkureiän Ø	14 mm
Terien lkm Z	3
Lastu-urien määrä	3
Kierteennousu	2 mm
Standardi	DIN 376
varren Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Kokonaispituus L	110 mm

Varren nelikulmio □	9 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Lastuava aine	HSS E PM
Kierteen syvyys	48 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M16
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	15 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	18 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	18 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	18 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	9 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		

