

**Garant****Konekierretappi HSS-E-PM, höyrytetty, MF: 12X1,5****Tilautiedot**

Tilausnumero	137055 12X1,5
GTIN	4045197272409
Tuoteluokka	11H

**Kuvaus****Malli:**

Pinta höyrytetty, kylmähitsautumistaipumus vähenee.

Kierretyyppi: MF

Lastuava aine: HSS E PM

Standardi: DIN 374

Toleranssiluokka: ISO 2X 6HX

Kierteennousu: 1,5 mm

Kokonaispituus L: 100 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 9 mm

Varren nelikulmio □: 7 mm

Alkureiän Ø: 10,5 mm

**Tekninen kuvaus**

Terien lkm Z	3
Kierteennousu	1,5 mm
Lastu-urien määrä	3
Kierteen Ø	12 mm
Alkureiän Ø	10,5 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	9 mm
Kokonaispituus L	100 mm
Varren nelikulmio □	7 mm
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX

Lastuava aine	HSS E PM
Standardi	DIN 374
Kierteen syvyys	24 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M12×1,5
Pinnoitus	höyrytetty
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Nousukulma	20 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	pinkki
Tuotetyyppi	Kierretappi

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	18 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	9 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	3 m/min	P
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	4 m/min	S
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		