

Garant**Konekierretappi HSS-E, TiCN, MF: 14X1,5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	136270 14X1,5
GTIN	4045197079381
Tuoteluokka	11H

Kuvaus**Malli:**

Käytettävissä **emulsion** (rasvapitoisuus vähintään 8 %) kanssa.

Suositus:

Käytettäessä **TOOLOX-materiaaleja suosittelemme poraamaan DIN-arvoja** (katso taulukko)

0,05 – 0,3 mm suuremman alkureiän.

Kierretyyppi: MF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 374

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 1,5 mm

Kokonaispituus L: 100 mm

varren Ø D_s: 11 mm

Varren nelikulmio □: 9 mm

Alkureiän Ø: 12,5 mm

Tekninen kuvaus

Alkureiän Ø	12,5 mm
Terien lkm Z	4
Kierteennousu	1,5 mm
Kierteen Ø	14 mm
Lastu-urien määrä	4
varren Ø D _s	11 mm
Kokonaispituus L	100 mm

Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	9 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Lastuava aine	HSS E
Standardi	DIN 374
Kierteen syvyys	28 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M14×1,5
Pinnoitus	TiCN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Nousukulma	40 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalan tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	pun.
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	sopii rajoituksin	20 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	sopii rajoituksin	19 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	19 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	9 m/min	P
TOOLOX 33	soveltuu	3 m/min	H
Öljy	soveltuu		

märkä enintään

soveltuu